



HW2M316FE

### Disjoncteur Ouvert HW2 55kA 1600A 3P Fixe pour TU sentinel Energy

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	1600 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2	55 kA

##### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type de pôles	3P3D

##### Déclenchements

Temps de réponse à la fermeture	50 ms
---------------------------------	-------

##### Architecture

Type de boîtier	Montage fixe
-----------------	--------------

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui