



KJ100A

Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2,5-25² / 5x 1,5-16² par phase

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 100 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Dimensions

Hauteur 97 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 44 mm

Capacité

Nombre de modules 4

Installation, montage

Couple de serrage 2 - 2 Nm

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui