



KJ100A

Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2,5-25² / 5x 1,5-16² par phase

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

100 A

Architecture

Nombre de pôles

4

Dimensions

Hauteur

97 mm

Largeur

71 mm

Profondeur

44 mm

Capacité

Nombre de modules

4

Installation, montage

Couple de serrage

2 - 2 Nm

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui