



FL254B

**Quadro poliestere, Orion.Plus, porta vetro 350x300x160 mm**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Altezza	350 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	160 mm
Spessore dei fianchi	3 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP66
Classe protezione	Isolamento classe II
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK08

**Equipaggiamento**

Numero di aperture della flangia	0
----------------------------------	---

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a parete
Adatto per l'uso esterno	Si

**Materiali**

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Non trattato
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro

**Equipaggiamento**

Numero di file	2
----------------	---

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	2
Porta/frontale trasparente	Si

**Corrente**

Corrente nominale	125 A
-------------------	-------

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----