



HXC011H

Podpěťová spoušť h250-h630, 24 V DC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládání	0,56 VA
-----------------------	---------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------

Napětí

Ovládací napětí AC	0 - 0 V
Ovládací napětí DC	24 - 24 V

Funkce

Opožděné	Ne
----------	----