



ED183

T-STYKKE BRAN 70210 NATUREL AL OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - +40 °C
------------------	--------------

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - +90 °C
---------------------------------	--------------

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	10000000
---	----------

Dimensioner

Höjd	83 mm
------	-------

Bredd	17,80 mm
-------	----------

Djup	60 mm
------	-------

Elektrisk ström

Driftström	7 - 39 A
------------	----------

Omkopplingsström	1 A
------------------	-----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----