



ED183

T-STYKKE BRAN 70210 NATUREL AL OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - +40 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - +90 °C

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	10000000
---	----------

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	17,80 mm
Djup	60 mm

Elektrisk ström

Driftström	7 - 39 A
Omkopplingsström	1 A

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja