



ED183

Технічні характеристики

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Умови використання

Робоча температура	-20 - +40 °C
--------------------	--------------

Температура зберігання / транспортування	-40 - +90 °C
------------------------------------------	--------------

Витривалість

Електрична тривкість кількості циклів	10000000
---------------------------------------	----------

Розміри

Висота	83 mm
--------	-------

Ширина	17,80 mm
--------	----------

Глибина	60 mm
---------	-------

Електричний струм

Експлуатаційний струм	7 - 39 A
-----------------------	----------

Комутаційний струм	1 A
--------------------	-----

Sustainability

Без галогену	Так
--------------	-----

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----