



HW2M316FB

Interruptor automático ACB HW2 1600A 3P 55kA fijo p.unidad de disparo sentinel

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	1600 A
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)	55 kA
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2	55 kA
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2	55 kA

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	8000
Número de maniobras mecánicas	25000

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

Resistencia

Resistencia interna	9 $\mu\Omega$
---------------------	---------------

Arquitectura

Número de polos	3
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo

Disparo

Tiempo de respuesta al cierre	50 ms
-------------------------------	-------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí