



ESD425SDC

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 24V DC 25A 4NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση

Είδος επαφών 4NO

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 25 A

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 2

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp} 4000 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i 440 V

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 400 - 400 V

Τάση εντολής AC 0 - 0 V

Τάση εντολής DC 24 - 24 V

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 50 °C

Χρήση

Κατηγορία χρήσης AC-7a/AC-7b

Συνθήκες χρήσης

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας -40 - 80 °C

Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών 100000

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας 30000

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n 8,80 W

Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου 2,80 VA

Διαστάσεις

Ύψος 83 mm

Πλάτος 35,75 mm

Βάθος 60 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών NO 4

Αριθμός επαφών NC 0

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Όχι

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1 - 6 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1 - 10 mm²

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης 1,20 - 1,20 Nm

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι