



ESD425SDC

Brumfri kontaktor med fyra slutande kontakter 25 A, AC-7a. Spole 24VDC. 2 modul.

#### Tekniska egenskaper

##### Anslutning

Anslutningstyp 4NO

##### Elektrisk ström

Märkström 25 A

##### Kapacitet

Antal moduler 2

##### Frekvens

Frekvens 50 - 50 Hz

##### Spänning

Nominell impulsskyddsspänning Uimp 4000 V

Nominell isolationsspänning Ui 440 V

Märkdriftspänning Ue 400 - 400 V

Styrspänning AC 0 - 0 V

Styrspänning DC 24 - 24 V

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - 50 °C

##### Användning

Driftskategori AC-7a/AC-7b

##### Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur -40 - 80 °C

##### Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar) 100000

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar) 30000

##### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 8,80 W

Absorberad startström 2,80 VA

##### Dimensioner

Höjd 83 mm

Bredd 35,75 mm

Djup 60 mm

##### Utrustning

Antal slutande kontakter 4

Antal NC-kontakter 0

Med brytare för manuell omkoppling Nej

##### Anslutning

Area flexibel ledare 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Area solid ledare 1 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment 1,20 - 1,20 Nm

##### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja