




10142284

Okvir, 4-struki, R.3, aluminij/crna

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	4
Broj modula	4

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij
Obrada	Anodizirano Neobrađeno

Dimenzije

Visina	294,20 mm
Širina	81,20 mm
Dubina	9,90 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da