



VANR2003

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Avec cadre de protection pour revêtement de sol | Oui |
| Avec évidement pour revêtement de sol           | Oui |

#### Dimensions

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Profondeur de montage                          | 90 mm  |
| Diamètre d'installation                        | 242 mm |
| Diamètre extérieur                             | 253 mm |
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 3 mm   |

#### Configuration

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Taille de l'installation (installations sous le sol) | R2 |
|------------------------------------------------------|----|

#### Installation, montage

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Compatible avec l'installation en plancher creux | Oui |
| Installation sur mur en béton                    | Oui |
| Adapté à un usage extérieur                      | Non |
| Compatible avec l'installation sur faux plancher | Oui |
| Adapté au nettoyage humide                       | Oui |

#### Notice

|                  |         |
|------------------|---------|
| Entretien du sol | Mouillé |
|------------------|---------|

#### Matière

|         |           |
|---------|-----------|
| Matière | Aluminium |
|---------|-----------|

#### Conditions d'utilisation

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) | 10 kN |
| Charge verticale appliquée sur une petite surface                 | 3 kN  |

#### Fonctions

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Compatible avec les canaux sous le plancher | Non |
|---------------------------------------------|-----|

#### Textes

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Sortie de câble | Avec sortie de câble dans le couvercle |
|-----------------|----------------------------------------|

#### Matière

|         |           |
|---------|-----------|
| Couleur | Aluminium |
|---------|-----------|

#### Raccordement

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles                  | 3 |
| Nombre de prises de courant de type SCHUKO | 6 |

#### Equipement

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Nombre d'appareils pouvant être installés | 6 |
| Nombre de boîte d'appareillage            | 2 |

#### Sécurité

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Indice de protection IP                   | IP20 |
| Résistance aux chocs IK                   | IK10 |
| Indice de protection IP en état inutilisé | IP66 |

Illustrations | dessins

