



VANR2003

caja R2 para limpieza con agua salida ALU HB 3mm

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con alfombrilla de apertura	Sí

Dimensiones

Profundidad del montaje	90 mm
Diámetro incorporado	242 mm
Diámetro externo	253 mm
Grosor del hueco de la- moqueta	3 mm

Configuración

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	R2
--	----

Instalación, montaje

Adecuado para montaje empotrado en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza con agua	Sí

Instrucciones

Mantenimiento del suelo	Húmedo
-------------------------	--------

Materiales

Material	Aluminio
----------	----------

Condiciones de uso

Carga vertical aplicada a través de la superficie mayor (carga pesada)	10 kN
Carga vertical aplicada a través de área de menor superficie	3 kN

Funciones

Adecuado para conductos bajo suelo	No
------------------------------------	----

Texto

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

Materiales

Colour	Aluminio
--------	----------

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	3
Número de tomas SCHUKO	6

Equipo

Número de dispositivos integrados	6
Número de cajas de salida	2

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK10
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP66

Ilustraciones e imágenes

