



30723505

Prekidač, 2-polni, oznake "0" i "1", NŽ, W.1, siva mat, plastika

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na Montaža u zid/PŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Siva

RAL kod 7011

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element s kompletnim kućištem

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 76 x 76 mm

Ugrađena dubina 0 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Vrsta veze Sa N-klemom

Promjena načina rada Sa ubodnim stezaljkama

Promjena načina rada 2x 1-polni off