



30723505

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

Установлення, монтаж

Монтаж на Поверхневий монтаж

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7011

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент із повним корпусом

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

Розміри

Розміри 76 x 76 mm

Вбудована глибина 0 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Архітектура

Елемент керування/функціонування Одинарний клавішний перемикач

Електричний струм

Номінальний струм 10 A

Тексти

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Тип з'єднання 3 N-терміналом
Зі вставними клемми

Тип перемикання 2x 1-пол. ВІМК