



REA657S



Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils anth. mat TOUCH

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Anthracite
Code RAL	7016
Finition	Mat
Matière	Plastique Thermoplastique

Dimensions

Hauteur	145 mm
Largeur	93 mm
Profondeur	16 mm
Dimensions	145 x 93 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 50 °C
Température de stockage/transport	-20 - 60 °C

Tension

Tension de service par bus	24 - 24 V
----------------------------	-----------

Courant électrique

Courant absorbé en fonctionnement	220 mA
Courant absorbé (au repos)	12 mA

Ecran

Avec écran tactile	Non
--------------------	-----

Textes

Mode de montage	Montage en saillie ou dans une boîte à encastrer Pour montage vertical
Raccordement	Pour poussoirs d'appel d'étages Pour l'alimentation auxiliaire en option Bornier de raccordement avec Bornes à vis

Fonctions

Type d'interphone	Audio + Video
Régulation de l'intensité lumineuse	Oui

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm ²
-----------------------	-----------------------

Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte	2 fils
---	--------

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Accessoires

Appareil supplémentaire additionnel	Non
-------------------------------------	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----