



LT053

### NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, M8

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Jmenovitý proud                                                  | 160 A |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud I <sub>cw</sub> 1 s IEC 60947 | 5 kA  |
| Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B                    | 160 A |

##### Pojistka

|                   |      |
|-------------------|------|
| Velikost pojistky | NH00 |
|-------------------|------|

##### Připojení

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Průřez flexibilního vodiče | 6 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Průřez plného vodiče       | 6 - 95 mm <sup>2</sup> |

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -25 - 55 °C |
|------------------|-------------|

##### Instalace, montáž

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Jmenovitý utahovací moment | 12 - 12 Nm |
|----------------------------|------------|

##### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Výkon

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 19 W |
|----------------------------------------------|------|

##### Trvanlivost

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Mechanická životnost v cyklech                                        | 1400 |
| Elektrická životnost v počtu cyklů                                    | 200  |
| Životnost přístrojů (součet mech. a el. životnosti) IEC 60947-3 tab.4 | 1600 |

##### Napětí

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Jmenovité izolační napětí                          | 1000 V |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí U <sub>imp</sub> | 8000 V |

##### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP3X |
|-----------------|------|

##### Rozměry

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Výška                | 206 mm |
| Šířka                | 106 mm |
| Hloubka              | 104 mm |
| Vzdálenost přípojníc | 40 mm  |

##### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Systém přípojníc |
|--------|------------------|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |