



HW1W412DS

Interrupteur Ouvert HW1 1250A 4P Débrochable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1250 A
Courant de courte durée admissible I _{cw} t=1 s 220 - 240 V AC selon IEC60947 - 3	55 kA
Courant de courte durée admissible I _{cw} t=1 s 380 - 415 V AC selon IEC60947 - 3	55 kA

Architecture

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Débrochable

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui