



VANR12013

Tampa limp/Água saída Alu. d325 24M 3mm

Características técnicas

Arquitetura

Com estrutura de proteção para pavimento	Sim
Com ranhura para pavimento	Sim

Dimensões

Profundidade da montagem	90 mm
Diâmetro incorporado	306 mm
Diâmetro exterior	325 mm
Espessura do rebaixo do tapete	3 mm

Configuração

Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	R12
--	-----

Instalação, montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Não
Adequado para instalação em betão	Sim
Adequado para utilização no exterior	Não
Adequado para instalação em piso elevado	Não
Adequado para limpeza húmida	Sim

Instruções

Manutenção do piso	Húmido
--------------------	--------

Materiais

Material	Alumínio
----------	----------

Condições de utilização

	10 kN
	3 kN

Funções

Adequado para canal de subsolo	Não
--------------------------------	-----

Forma

Forma	Redondo
-------	---------

Texto

Saída do cabo	Com saída de cabo na tampa
---------------	----------------------------

Materiais

Cor	Alumínio
-----	----------

Conexão

Número de entradas de condutores	3
Número de tomadas SCHUKO	12

Equipamento

Número de dispositivos embutidos	12
Número de caixas de saída	3

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK10
Classe de proteção em condições não utilizadas	IP66

Imagens e esquemas

