



FL229B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 800mm l 600mm p 300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	800 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

Installation, montage

Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matériau	Polyester renforcé de fibre de verre

Equipement

Nombre de rangées	5
-------------------	---

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui