



FL229B

**Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 800mm l 600mm p 300mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|  |        |
|--|--------|
| Hauteur                                    | 800 mm |
| Largeur                                    | 600 mm |
| Profondeur                                 | 300 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm   |

**Sécurité**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Classe de protection (IP) | IP66                                    |
| Classe de protection      | Classe II                               |
| Type de verrouillage      | Serrure à triangle male 7 mm<br>Par clé |
| Résistance aux chocs IK   | IK10                                    |

**Equipement**

|  |   |
|--|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
|--|---|

**Installation, montage**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Montage sur                 | En saillie |
| Adapté à un usage extérieur | Oui        |

**Matière**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Couleur     | Gris clair                           |
| Code RAL    | 7035                                 |
| Traitements | Non traité                           |
| Matériau    | Polyester renforcé de fibre de verre |

**Equipement**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 5 |
|-------------------|---|

**Couvercle, porte**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 2   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

**Courant électrique**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|