



FL229B

**Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 800mm l 600mm p 300mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	800 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur de la paroi latérale	2 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

**Equipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matières**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

**Equipement**

Nombre de rangées	5
-------------------	---

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	No

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----