



FL229B

### orion plus IP66 PO a.800 l.600 p.300

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	800 mm
Largura	600 mm
Profundidade	300 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP66
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	3 lados 7 mm Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

##### Equipamento

Número de aberturas da placa de flange	0
--	---

##### Instalação / montagem

Montagem	Saliente
Adequado para utilização no exterior	Sim

##### Materiais

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Sem tratamento
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro

##### Equipamento

Número de filas	5
-----------------	---

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	2
A porta/tampa é transparente	Não

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----