



FL229B

**Ormar Orion Plus, poliester, 800x600x300 mm, puna vrata**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Visina	800 mm
Širina	600 mm
Dubina	300 mm
Debljina bočnog zida	2 mm

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP66
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Vrsta zaključavanja	3-strano 7 mm Brava
Otpornost na udarce IK	IK10

**Oprema**

Broj otvora ploče	0
-------------------	---

**Instalacija, montaža**

Montiranje na	Nadgradna/NŽ
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Da

**Materijali**

Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035
Obrada	Neobrađeno
Materijal	Poliester ojačan staklom

**Oprema**

Broj redova	5
-------------	---

**Poklopac, vrata**

Broj vrata ormara	1
Broj brava	2
Vrata/poklopac je proziran	Ne

**Električna struja**

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

**Održivost**

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da