



FL229B

Шафа з поліестру ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 800X600X300мм

Технічні характеристики

Розміри

Висота	800 mm
Ширина	600 mm
Глибина	300 mm
Товщина бічної стінки	2 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP66
Ударостійкість IK	IK10

Обладнання

Кількість отворів у фланцевій пластині	0
--	---

Матеріали

Код RAL	7035
---------	------

Обладнання

Кількість рядів щита	5
----------------------	---

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	2

Електричний струм

Номинальний струм	125 A
-------------------	-------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----