



TXB602F



## Aktor izlazni/aktor za žaluzine 2/1-struki, 10A, PŽ, KNX

### Tehničke karakteristike

#### Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	-------------

#### Povezivost

Sa bus sistemom KNX	Da
Sa bus sistemom KNX radio	Ne

#### Dimenzije

Dimenzije	44 x 43 mm
Visina	44 mm
Širina	43 mm
Dubina	22 mm
Ugrađena dubina	40 mm

#### Električna struja

Nazivna struja	6 A
----------------	-----

#### Materijali

Boja	Svijetlo siva
------	---------------

#### Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna	Ne
Sa mogućnošću ručnog isklopa	Da

#### Električna struja

Potrošnja bus struje tokom praznog hoda	5 mA
---	------

#### Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

#### Snaga

Izlazna snaga	500 W
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V	500 W

#### Napon

Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
Napon napajanja sistema	30 V DC preko busa
Radni napon preko busa	21 - 32 V

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

#### Veza

Presjek krutog provodnika	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Presjek fleksibilnog vodiča	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Tekst

Funkcija	Sa sigurnosnim funkcijama, npr. za vjetar, kišu, alarm Sa funkcijom pozicioniranja za položaj žaluzina i lamela
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

#### Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----