



TXB601B



Spínací modul vestavný 10A, 1-násobný, KNX, easy

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX	Ano
Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne

Rozměry

Rozměry	44 x 43 mm
Výška	44 mm
Šířka	43 mm
Hloubka	22 mm

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Materiál

Barva	Světle šedá
-------	-------------

Vybavení

Obousměrné rádiové frekvence	Ne
Se spínačem pro ruční přepínání	Ano

Elektrický proud

Spotřeba proudu sběrnice v klidovém stavu	5 mA
---	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Napájení žárovky 230 V	600 - 600 W
Výstupní výkon	600 W
Žárovková a halogenová svítidla 230 V	600 W

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
Systémové napětí	30 V DC přes sběrnici
Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Připojení

Průřez plného vodiče	0.5 - 2.5 mm ²
Průřez flexibilního vodiče	0.5 - 2.5 mm ²

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----