



47442045

R.classic Gniazdo SCHUKO z pokrywą cz

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 9005

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 51,50 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkę podtynkowe 31 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe
Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Tak

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy Samozamykająca się pokrywa na zawiasach

Pojemność

Liczba modułów 1

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

Dodatkowe informacje

Oslona	Oslona centralna
Ochrona	Zwiekszona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

R. x / Serie R.classic

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak