



47442045

**WCD RA, verh. aanraakv., kd+vr, 45° dr.b. berker R.1/R.3/R.8, zwart**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Zwart       |
| RAL-code                | 9005        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hoogte                   | 71 mm    |
| Breedte                  | 71 mm    |
| Diepte                   | 51,50 mm |
| Aantal eenheden          | 1        |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 31 mm    |
| Inbouwdiepte             | 32 mm    |

**Aansluiting**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

**Installatie, montage**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting   |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|               | Klemmontage        |

**Samenstelling**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Ja     |
| Met klapdeksel          | Ja     |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Deksel, deur**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Type deksel | Zelfsluitend scharnierende afdekking |
|-------------|--------------------------------------|

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

**Funcities**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

---

**Identificatie**

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

---

**Teksten**

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Deur          | Centraalplaat                |
| Beveiliging   | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen             |

---

**Geschikt voor**

|                              |
|------------------------------|
| R.x / Serie berker R.classic |
|------------------------------|

---

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |