



47442045

Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, чорна, R.x

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга 250 V

##### Електричний струм

Номінальний струм 16 A

##### Частота

Частота 50 - 60 Hz

##### Матеріали

Colour Чорний

Код RAL 9005

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

##### Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 51,50 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 31 mm

Вбудована глибина 32 mm

##### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

##### Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами  
Гачкове кріплення

##### Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Так

З відкидною кришкою Так

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

##### Аksesуари

Має поле для маркування Ні

##### Кришка, дверцята

Тип кришки Самозакривна відкидна кришка

##### Емність

Кількість модулів 1

##### Безпека

З посиленим захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

##### Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

---

**Ідентифікація**

---

З відбитком	Ні
-------------	----

---

**Тексти**

---

Накладка	Центральна кришка
----------	-------------------

---

Захист	Покращений захист контактів
--------	-----------------------------

---

Тип з'єднання	Зі вставними клемми
---------------	---------------------

---

**Сумісний із**

---

R.x / Serie R.classic

---

**Sustainability**

---

Без галогену	Так
--------------	-----

---

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----

---