



FL221B

orion+ Obudowa poliestr 650x500x250mm, IP66, BOX-struct., drzwi pełne

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	650 mm
Szerokość	500 mm
Głębokość	250 mm
Grubość ścianki bocznej	2 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP66
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	3-stronne 7 mm Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba otworów płyty kołnierzej	0
---------------------------------	---

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Stan surowy
Materiał	Poliester wzmocniony szkłem

Sprzęt

Liczba rzędów	4
---------------	---

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	2
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----