



FL221B

Ormar Orion Plus, poliester, 650x500x250 mm, puna vrata

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	650 mm
Širina	500 mm
Dubina	250 mm
Debljina bočnog zida	2 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP66
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Vrsta zaključavanja	3-strano 7 mm Brava
Otpornost na udarce IK	IK10

Oprema

Broj otvora ploče	0
-------------------	---

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Da

Materijali

Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035
Obrada	Neobrađeno
Materijal	Poliester ojačan staklom

Oprema

Broj redova	4
-------------	---

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
Broj brava	2
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----