



FL221B

**Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 650x500x250**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	650 mm
Šířka	500 mm
Hloubka	250 mm
Tloušťka bočnice	2 mm

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP66
Třída izolace	Třída izolacell
Typ uzamčení	3stranný 7 mm Zámek na klíč
Mechanická odolnost IK	IK10

**Vybavení**

Počet otvorů v desce příruby	0
------------------------------	---

**Instalace, montáž**

Montáž	Montáž na omítku
Vhodné pro venkovní použití	Ano

**Materiál**

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Neošetřený
Materiál	Polyester vyztužený sklem

**Vybavení**

Počet řad v rozvaděči	4
-----------------------	---

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	2
Dveře/kryt průhledné	Ne

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano