



16231404

Touche double, S.1/B.7, alu mat, laqué

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

**Matières**

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité Laqué

**Dimensions**

Hauteur	54,90 mm
Largeur	55,70 mm
Profondeur	22 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Non
---------------------------------------	-----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

**Textes**

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Fixation de borne
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

**Adapté à**

Berker S.x/B.x
----------------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui