



16231404

**Wip 2-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Dubbel wip

**Materiaal**

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld  
Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte 54,90 mm

Breedte 55,70 mm

Diepte 22 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Klembevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

**Teksten**

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Klembevestiging

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en  
groepsimpulsdrukker 2-voudig

**Geschikt voor**

S.x/B.x

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja