



KDN263AZ

Barre 12 modules 2P avec 1mod d'espace (LN-space-LN-space-LN-space)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

63 A

Architecture

Nombre de pôles

2

Dimensions

Longueur

212 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs

4000 V

Tension assignée d'emploi Ue

230 - 400 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide

10 mm²

Type de connexion / prise

Barre de pontage avec fourche

Capacité

Nombre de modules

12

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui