



47442079



Utičnica, ŠUKO, sa pokl, dodirnim simbolom i zašt.za djecu, R.1/R.3/R.Cl, pb sja

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 250 V

##### Električna struja

Nazivna struja 16 A

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm

Ugrađena dubina 32 mm

##### Veza

Vrsta priključka/utikača Priključna klema

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

##### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući poklopac

##### Kapacitet

Broj modula 1

##### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

---

**Identifikacija**

---

Sa otiskom Ne

---

**Tekst**

---

Poklopac Poklopac centralne ploče

---

Zaštita Poboljšana zaštita od kontakta

---

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

---

**Pogodno za**

---

R.x

---

**Održivost**

---

Bez halogena Da

---

Usklađeno sa RoHS Da

---