



ESC425S

Контактор безшумний 25A, 4НВ, 230В

Технічні характеристики

Під'єднання

Тип контактів	4NO
---------------	-----

Електричний струм

Номинальний струм	25 A
Допустимий номінальний струм для AC3	8,5 A

Емність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4000 V
---	--------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Напруга

Номинальна напруга ізоляції Ui	440 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	400 - 400 V
Командна напруга AC	230 - 230 V
Командна напруга DC	0 - 0 V

Умови використання

Робоча температура	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

Використання

Категорія використання	AC-7a/AC-7b
------------------------	-------------

Умови використання

Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C
--	-------------

Витривалість

Кількість механічних процесів	100000
Електрична тривкість кількості циклів	30000

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	9 W
Пускова потужність, що поглинається	3,20 VA

Розміри

Висота	83 mm
Ширина	35,75 mm
Глибина	60 mm

Під'єднання

Кількість контактів	4
---------------------	---

Обладнання

Кількість контактів NO	4
Кількість контактів NC	0
З вимикачем для ручного перемикаччя	Hi

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1 - 6 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1 - 10 mm ²

Установлення, монтаж

Номинальний момент затягування	1,20 - 1,20 Nm
--------------------------------	----------------

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----