



10142116

**Okvir, 4-struki, R.1, staklo/crna**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

Broj:	4
Broj modula	4

**Materijali**

Boja	Crna
RAL kod	9005
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Staklo
Obrada	Neobrađeno

**Dimenzije**

Visina	294,20 mm
Širina	81,20 mm
Dubina	9,90 mm

**Pribor**

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

**Instalacija, montaža**

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

**Tekst**

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da