



10142104

Okvir, 4-struki, R.1, nehrđajući čelik/crna

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

Broj:	4
Broj modula	4

##### Materijali

Boja	Nehrdajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Sjajno Mat
Materijal	Nehrdajući čelik
Obrada	Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina	294,20 mm
Širina	81,20 mm
Dubina	9,90 mm

##### Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

##### Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

##### Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

##### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da