



SN023

DIN prise 1xT23 borne à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Laqué

Dimensions

Hauteur	95 mm
Profondeur	22.80 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage	Rail DIN Platine de fixation
---------	---------------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

Capacité

Nombre de modules	3.50
-------------------	------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui