




LFS400604VERZ

**tehalit.LFS Kąt wewnętrzny, 40x60mm, ocynkowany**

**Właściwości techniczne**

**Akcesoria**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Typ akcesoriów | Formowany |
|----------------|-----------|

**Ustawienia**

|        |         |
|--------|---------|
| Zakres | 90 - 90 |
|--------|---------|

**Wymiary**

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 40 mm |
| Szerokość | 60 mm |

**Materiały**

|          |            |
|----------|------------|
| Materiał | Stal       |
| Obróbka  | Ocynkowany |
| Kolor    | Ocynkowane |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK          | IK08 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30 |

**Normy**

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12 | Tak |
|----------------------------------------------------------------|-----|

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

**Sprzęt**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Z folią ochronną | Nie |
|------------------|-----|

**Odpowiednie do**

|           |  |
|-----------|--|
| LFS 40x60 |  |
|-----------|--|

**Ilustracje | Rysunki**

