



SN010

### Prise de courant modulaire 16A Schuko

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7044
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	43.75 mm
Profondeur	61 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

##### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

##### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

##### Equipement

Type de connecteur/prise de courant	SCHUKO
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

##### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

##### Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

# Fiche technique du produit

## SN010

---

### Illustrations | dessins

