



SN010

### Presa Di Corrente 2X10 A + Terra Schuko 2.5 M. Din

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

##### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7044
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Policarbonato (PC)
Trattamento	Non trattato

##### Serie

Altezza	75 mm
Larghezza	43,75 mm
Profondità	61 mm
Profondità delle scatole da incasso	40 mm

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

##### Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

##### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No

##### Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

##### Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
-----------------------------------	----

##### Testo

Stampa	Senza stampa
--------	--------------

##### Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

**Illustrazioni | Disegni**

