



SN010

Presa Di Corrente 2X10 A + Terra Schuko 2.5 M. Din

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 16 A

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Materiali

Colore Grigio chiaro

Codice RAL 7044

finitura superficiale Opaco

Materiale Policarbonato (PC)

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 75 mm

Larghezza 43,75 mm

Profondità 61 mm

Profondità delle scatole da incasso 40 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Identificazione

Con stampa No

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si

Illustrazioni | Disegni

