



SN013

## Gniazdo szwajcarskie na szynę TH35, 250V

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Materiały

Kolor Jasnoszary

Kod RAL 7035

Obróbka Lakierowany

#### Wymiary

Wysokość 95 mm

Głębokość 22,80 mm

Wbudowane puszkę podtynekowe 40 mm

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN  
Płyta montażowa

#### Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma szwajcarska typ 13

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

#### Pojemność

Liczba modułów 3,50

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

#### Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

#### Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

#### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak