



SN013

Zásuvka T13 pro Švýcarsko

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Světle šedá

Kód RAL 7035

Povrch Lakované

Rozměry

Výška 95 mm

Hloubka 22,80 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 40 mm

Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN
Montážní deska

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Švýcarská norma, typ 13

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Kapacita

Počet modulů 3,50

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano