



10142174

**Okvir, 4-struki, R.1, aluminij/polarna bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

Broj:	4
Broj modula	4

**Materijali**

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij
Obrada	Anodizirano Neobrađeno

**Dimenzije**

Visina	294,20 mm
Širina	81,20 mm
Dubina	9,90 mm

**Pribor**

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

**Instalacija, montaža**

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

**Tekst**

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da