



386103



Int. rotativo 0-1-2-3

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	250 - 250 V
-----------------	-------------

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Dimensiones

Dimensiones	71 x 71 mm
-------------	------------

Profundidad	42 mm
-------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm
---	-------

Materiales

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Rotativo
-------------------------------	----------

Texto

Tipo de conmutación / variante	Con posición 0: 0-1-2-3
--------------------------------	-------------------------

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----